

**Garant****Draai-wisselplaat CC.T 060202, voor nabewerking****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260050 HB7035-2 |
| GTIN          | 4069515019163   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische beschrijving**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snijmateriaal                       | HM                  |
| ISO-code wisselplaat                | CCMT 060202         |
| Hoekradius                          | 0,2 mm              |
| Snedeccondities                     | sterk onderbroken   |
| Aantal wisselingen/snijkanen        | 2                   |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 350 m/min     |
| Voeding $f$                         | 0,07 - 0,25 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing                     | P                   |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm        |
| Tolerantie                          | M                   |
| Soort                               | HB7035-2            |

## Gegevensblad

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken                   |
| Spaanbreker       | SS                           |
| Producttype       | Wisselplaat voor het draaien |