

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 160408, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7010-2
GTIN	4069515022514
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-2
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Gegevensblad

Aantal wisselingen/snijanten	2
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien