


Garant

Draai-wisselplaat SNMG 120412, voor ruwe bewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	251326 HB7130-2
GTIN	4069515022842
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
Voeding f	0,2 - 0,55 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7130-2
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	8
Snijdiepte a_p	1,5 - 7 mm
Spaanbreker	VG
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min

Gegevensblad

Snijmateriaal

HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien