

Garant

Draai-wisselplaat CNMG 120404, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250058 HB7020-2
GTIN	4069515015608
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 m/min
Soort	HB7020-2
Spaanbreker	SS
Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Gegevensblad

Fijn/ruw-indeling

Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien