

Garant

Draai-wisselplaat DNMG 110408, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7035-2
GTIN	4069515016728
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 m/min
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG110408
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien