

Garant**Draai-wisselplaat WNMG 080408, voor middelfijne bewerking, Wiper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252071 HB7020-2
GTIN	4069515018920
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 420 m/min
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	WSM
Voeding f	0,2 - 0,6 mm/omw,
Soort	HB7020-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien