

Garant**Draai-wisselplaat SCMT 09T308, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260763 HB7010-2
GTIN	4069515021074
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	continu
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7010-2
Spaanbreker	SM

Gegevensblad

Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien