

Garant**Draai-wisselplaat RC.X 1204, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260650 HB7020-2
GTIN	4069515020763
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snededecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 350 m/min
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	RC.X 1204
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM

Gegevensblad

Soort	HB7020-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien