

Garant

Draai-wisselplaat VBMT 160408, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261154 HB7020-2
GTIN	4069515022057
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7020-2
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snedecoördinaten	licht onderbroken
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat

VBMT 160408

Producttype

Wisselplaat voor het draaien