

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 110304, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HB7020-2
GTIN	4069515022354
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304

Gegevensblad

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien