

Garant

Draai-wisselplaat VC.T 110304, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	261366 HB7035-2
GTIN	4069515022378
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7035-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Spaanbreker	SS
Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien