

Garant**Draai-wisselplaat TNMG 160404, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251542 HB7010-2
GTIN	4069515017961
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	6
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7010-2
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 440 m/min

Gegevensblad

Spaanbreker

SM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien