

**DNMG 150604, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150604 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PQ

Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm

Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 590 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PQ
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien