


Garant**DNMG 150604, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SS

Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien