

**Garant****DNMG 110404, Soort: HB7020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

DNMG 110404 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	SM
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien