



Perslucht-schroefmachine, Type: S2465-L



Bestelgegevens

Bestelnummer	079162 S2465-L
GTIN	
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

De PRO-pistoolschroevendraaiers S24 hebben een uitschakelfunctie voor een uitstekende kwaliteit van de schroefverbindingen. Deze gereedschappen voldoen aan de eisen van de industrie op het gebied van prestaties, nauwkeurigheid en stabiliteit. De ergonomisch goed uitgebalanceerde kleine PRO-schroevendraaiers zijn handig, productief en bieden een eenvoudige instelling van het draaimoment.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Bithouder	F 6,3
Draaimomentbereik	0,8-6,5 Nm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Lengte	232 mm
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M5

Gegevensblad

Maximale luchtbehoefte	870 l/min
Maximaal toerental	1000 min ⁻¹
Geluidsproductie	87 dB(A)
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Gewicht	0,8 kg
Uitvoering	Staafl
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Schroefmachine