

## duMONT Spiebaanbroots HSS Passing JS9, Type: 2A



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290405 2A
GTIN	662600444013
Artikelklasse	29J

### Omschrijving

#### Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

#### Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

#### Opmerking:

- **Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.**
- **Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen – broots wordt automatisch uitgelijnd.**
- **Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.**
- **BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).**
- **Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.**

Snijmateriaal: HSS

Brootslengte: 127 mm

Spiebaanbreedte: 2 mm

Spiebaandiepte: 1 mm

voor boring-Ø volgens DIN 6885: 6 - 8 mm

Uitdiepslag in staal: 6 - 30 mm

Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag: 350 kg

## Technische beschrijving

Uitdiepslag in staal	6 - 30 mm
Spiebaandiepte	1 mm
Brootslengte	127 mm
Rugbreedte	3,25 mm
voor boring-Ø volgens DIN 6885	6 - 8 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag	350 kg
Spiebaanbreedte	2 mm
Aantal doorgangen	1
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Brootsgereedschap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		