



Boorschroefmachines accu-boorschroefmachines



Bestelgegevens

Bestelnummer	070215 M12FDD2-2
GTIN	4058546376673
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

- **Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.**
- **16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.**

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Levering:

Inclusief 2x 12 V / 2,0 Ah Li-ion-accu, lader, riemclip, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Technische beschrijving

Artikelomschrijving producent	M12 FDD-202X
Accucapaciteit	2 Ah
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
geschikt voor materiaal	Hout
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Metaal
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal draaimoment hard	44 Nm
Accuspanning	12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Motortype	Borstelloze motor
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
Gewicht	1,2 kg
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Maximale spiraalboor-Ø in hout	35 mm
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Typisch gebruik	Strong
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Producttype	Boorschroefmachine

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/070215-M12FDD2-2>