



Frees-wisselplaat X.LT...ER-D41, voor hogevoedingsfrees, KCMP30



Bestelgegevens

Bestelnummer	221922 06
GTIN	
Artikelklasse	28E

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	XPLT060308-ER-D41
Hoekradius	0,8 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,37 mm
Type	ST1400
Wisselplaatafmeting	06
Soort	KCMP30
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,2 - 2,5 mm

Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	340 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	155 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		