



Slagschroefmachine 12 V, accu-slagschroefmachine, geschikt voor staal



Bestelgegevens

Bestelnummer	074014 M12CIWF125
GTIN	4058546483265
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor.
- Lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie.
- Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering.
- Weergave van het acculadingsniveau.
- Led-verlichting van het werkgebied.
- Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.
- REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement.
- DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen de schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.

Met borgveer.

Levering:

Inclusief 2×Li-ion-accu, lader, HD-box.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073801 – 073840.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Aantal slagen 3e niveau	0 - 3300 min ⁻¹
Accuspanning	12 V
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Accutype	Lithium-ion
Aantal slagen 2e niveau	0 - 3000 min ⁻¹
Maximaal draaimoment 1e niveau	542 Nm
Maximale vibratie volgens EN	1,5 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	2
Gewicht	1 kg
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Artikelomschrijving producent	M12FCIWF12G3-502X
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Typisch gebruik	Heavy Duty
Aantal slagen 1e niveau	0 - 1500 min ⁻¹
Energievoorziening	Accuvoeding
Accucapaciteit	5 Ah
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Producttype	Slagschroefmachine