

**Kernboor HSS Snijdiepte 30 mm, ongecoat, Ø DC: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118792 12
GTIN	4069515028929
Artikelklasse	12D

Omschrijving**Uitvoering:**

geschikt voor alle gangbare magneetboormachines. Zeer goede verspaning door een geoptimaliseerde snijkantgeometrie. Makkelijk naslijpbaar. Met Weldonschacht – Ø **19 mm**. **HSS ongecoat** – gunstig geprijsd alternatief.

Toepassing:

op mobiele magneet- of stationaire kolomboormachines voor het vervaardigen van grote boringen in de staalbouw. De kernboor verspaant slechts een dunne materiaalring. De boorkern wordt via een uitwerpstift met behulp van veerkracht uitgestoten.

Levering:

zonder uitwerpstift.

Opmerking:

Voor de smering van de kernboren wordt hoogrendement-snijolie aanbevolen (zie nr. 084210).

Technische beschrijving

Nominale Ø D _c	12 mm
Schacht-Ø	19.05 mm
Snijdiepte	30 mm
Totale lengte L	60.5 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm

Schacht	Weldonschacht
Producttype	Kernboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt onder voorwaarden		