



Accu-excentrische vlakschuurmachine, Type: GSS18V-13



Bestelgegevens

Bestelnummer	077322 GSS18V-13
GTIN	4059952606187
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische accu-excentrische vlakschuurmachine met borstelloze motor:

- **Optimale controle op grote oppervlakken dankzij de uitstekende gereedschapsbalans.**
- **Snelle voortgang van het werk dankzij de borstelloze motor en het Bosch Professional 18V-systeem.**
- **Intuïtieve bediening, met drie verwisselbare schuurplaten.**

Technische beschrijving

Schuurpapier lengte (klem)	100 mm
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Schuurpapier breedte (klitbevestiging)	110 mm
Schuurpapier breedte (klem)	110 mm
Omwentelingen	20000 min ⁻¹
Schuurpapier lengte (klitbevestiging)	100 mm

Gegevensblad

Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Schuurcirkel	1,6 mm
Accutype	Lithium-ion
Gatenpatroon	8-voudig
Gewicht	1,1 kg
Producttype	Excentrische vlakschuurmachine