



Ronde borstel op stift gegolfd, microschurend, keramische korrel K120, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 50X10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	574460 50X10
GTIN	4017359672853
Artikelklasse	57L

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurnylondraden met siliciumcarbide, in stalen huls vastgeperst; **stift-Ø 6 mm**.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Droog en nat slijpen van aluminium, staal, Inox en kunststoffen. Maximale gebruikstemperatuur 80 °C.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	10 mm
Aanbevolen toerental	6000 min ⁻¹

Gegevensblad

Lengte borsteldeel H ₁	12 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Producttype	Ronde borstel