



Boorschroefmachines accu-boorschroefmachines



Bestelgegevens

Bestelnummer	075530 M12FHAC
GTIN	4058546563493
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.**
- **Hoogvast metalen tandwielhuis.**
- **Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.**

12 V / 5,0 Ah FUEL™ accu-combihamer met borstelloze POWERSTATE-motor.

Geoptimaliseerd voor boringen van Ø 4 – 10 mm in beton en metselwerk. Redlink Plus-elektronica – overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en aandrijving

Levering:

Inclusief snellader, 2 x 12 V / 5 Ah High-Output-accu, HD-box.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073851 – 073866.

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073801 – nr. 073840.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in hout	13 mm
Gewicht	1,9 kg

Gegevensblad

Slagenergie	1,1 J
Maximaal aantal slagen	4410 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Accuspanning	12 V
Artikelomschrijving producent	M12 FHAC16-502X
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Accucapaciteit	5 Ah
Maximale vibratie volgens EN	10,5 m/s ²
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Toerentalbereik	0 - 1200 min ⁻¹
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Boorhamer