

KÄRCHER

Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVRL65/12



Bestelgegevens

Bestelnummer	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Artikelklasse	07D

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van **koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen)**.

- **Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verwijderen.**
- **Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.**
- **Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.**

Eenmotorige 1,2 kW industriële zuiger met **kantelonderstel** en **reservoir van 65 liter**.

Opmerking:

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP in onze e-Shop.

Technische beschrijving

Stofklasse – zuiger	L
Stofklasse – zuiger	L
Hoogte	1251 mm
Wattage	1200 W

Gegevensblad

Aantal turbines	1
Inhoud van de bak	65 l
Nominale aansluitwijdte	DN50 mm
Vacuüm	235 mbar
Gewicht	33 kg
Geluidsproductie	70 dB(A)
Breedte	526 mm
Luchtvolumestroom	72 l/s
Lengte	718 mm
Producttype	Nat- en droogzuiger