

KÄRCHER

Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVRL65/24



Bestelgegevens

Bestelnummer	078522 IVRL65/24
GTIN	4066529164117
Artikelklasse	07D

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van **koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen)**.

- **Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verwijderen.**
- **Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.**
- **Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.**

Tweemotorige 2,4 kW industriële zuiger met **kantelonderstel** en **reservoir van 65 liter**.

Opmerking:

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP in onze e-Shop.

Technische beschrijving

Inhoud van de bak	65 l
Nominale aansluitwijdte	DN50 mm
Vacuüm	235 mbar
Luchtvolumestroom	144 l/s

Gegevensblad

Hoogte	1326 mm
Wattage	2400 W
Gewicht	43 kg
Breedte	532 mm
Kabellengte	6 m
Lengte	737 mm
Stofklasse – zuiger	L
Geluidsproductie	70 dB(A)
Aantal turbines	2
Producttype	Nat- en droogzuiger