

**Graveerstaal, VHM, D×Lengte: 3X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	295050 3X50
GTIN	4045197188267
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Volhardmetaal. Graveerstaal met rechte snijkant.** Precisie-rondgeslepen met maximale rondloopfout 0,005 mm. Halvering voorgeslepen. **Schachttolerantie tot diameter 8 mm = h7.**

**Toepassing:**

Voor het graven en kopiëren in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw.

**Technische beschrijving**

Lengte	50 mm
Ø D	3 mm
Snijlengte	3 mm
Snijmateriaal	VHM
Producttype	Toolbit