

**Laser-afstandsmeter, Bereik: 110m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	465540 110
GTIN	4045197838735
Artikelklasse	42I

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige handlasermeter voor snel en eenvoudig uitvoeren van standaardmeettaken. Ergonomisch gevormde tweecomponenten-behuizing. Soft-Touch-toetsen met zelfverklarende symbolen. LCD-scherm met inschakelbare achtergrondverlichting. Grafische symbolen op het scherm ondersteunen de gebruiker bij de meetprocedures. Laserklasse 2.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Nauwkeurigheid:

Afwijking $\pm 1,5$ mm op 10 m meettraject bij optimale omstandigheden.

Levering:

Inclusief 2 x batterijen nr. 081551 LR3, riemtasje en handlus.

Technische beschrijving

Optellen/afrekken	ja
Meetnauwkeurigheid	$\pm 1,5$ mm

Akoestische meetbevestiging	ja
IP-klasse	IP 54
Dynamische meting	ja
Minimaal-/maximaalmeting	ja
Gewicht	100 g
Automatische uitschakeling	3 min
Batterijlevensduur (metingen)	4000
Indirecte meting (Pythagoras)	ja
Meetwaardegeheugen	20
Oppervlakte- en volumeberekening	ja
Bereik	110 m
Hoogte	28 mm
Lengte	110 mm
Breedte	46 mm
Voeding	2× 081551 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Afstandsmeter

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------