



Kracht-combinatietang, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 180mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	700401 180
GTIN	4003773043072
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	2 mm
totale lengte	180 mm
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Meercomponenten-bekleding
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchroomd

Gegevensblad

vonkvrij

nee

Producttype

Multifunctionele tang