



Contactloze spanningzoeker



Bestelgegevens

Bestelnummer	473011
GTIN	4045197838742
Artikelklasse	42I

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, tweecomponenten-kunststofbehuizing met geïntegreerde led-zaklamp. Punt met optische spanningsweergave, kleurverandering (van groen naar rood), extra akoestisch signaal. Eenvoudig mee te nemen, past in elke zak.

Extra meetpuntverlichting en 12 V-modus voor lage spanningen.

Funcctie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Contactloos herkennen van onder spanning staande draden, bijv. bij kabels, contactdozen, aansluitdozen etc.

Norm:

IEC/EN 61010-1.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081551 maat LR3.

Technische beschrijving

Overspanningscategorie	CAT IV / 1000 V
IP-klasse	IP 67
Weergavebereik AC	12 - 1000 V
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding

Producttype

Spanningstester

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3