



## Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 1, Lengte×breedte: 800X600mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	430200 800X600
GTIN	2050001046857
Artikelklasse	46H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.

- **Vrij van gebreken, homogene structuur.**
- **Buigvast en torsiestijf.**
- **Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.**
- **Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.**
- **Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.**
- **Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.**
- **Harder dan gehard staal (6 – 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.**

#### Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.

**DIN 876/1 – diamantgelept** voor werkplaats en productie.

#### Levering:

**inclusief testrapport, transportverpakking.** Inclusief ingezette stalen kogels.

#### Opmerking:

**Op aanvraag:** roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.

### Technische beschrijving

Gewicht	173 kg
---------	--------

Dikte	120 mm
Vlakheid	0,018 mm
Aantal ingezette stalen kogels	3
Norm	DIN 876
Nauwkeurigheid	1 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	Meetplaat

---

## Accessoires

Afrolbokken, paar	431705
Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 200 mm	431710 200
Geleidings- en opspan-T-sleuf inclusief inbouw Voor plaatlengte 800 mm	431700 800
Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering Punthoogte 150 mm	431710 150