

**Garant****SC.T 09T304, Soort: HB7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

## Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	AM
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	N
Soort	HB7310
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCGT 09T304

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien