

**Garant****SCMT 09T308, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SCMT 09T308 HB7020 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: HB7020  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SM
Soort	HB7020

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien