

**Garant**

## ER-spanmoer High Speed, voor ER: 11



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 309595 11     |
| GTIN          | 4069515040624 |
| Artikelklasse | 31Z           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondlooptrouwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met zeskant** SW 17.

#### T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

#### Accessoires:

ER-spansleutels, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel, enkel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

#### Opmerking:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

### Technische beschrijving

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Schroefdraad           | M14x0,75 |
| Totale lengte L        | 12 mm    |
| Buiten-Ø D             | 19 mm    |
| Maximaal aanhaalmoment | 40 Nm    |

## Gegevensblad

|             |            |
|-------------|------------|
| Norm        | DIN 6499 D |
| Producttype | Spanmoer   |