

**Schuifmaten met momentvergrendeling, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	410625 150
GTIN	4045197203021
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd. Fijne, contrastrijke afleesschaal. Meetvlakken fijn gelept.

Technische beschrijving

Verpakking	stevige box
Beklengte	40 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezing	0,05 mm
Verdeling	1/20 mm
Verdeling	1/128 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Schroefdraadtabel	Schuifmaattabel
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
Tabel voor schuifmaten	412180