

Garant

Cargo Scooter, Type: CS



Bestelgegevens

Bestelnummer	915650 CS
GTIN	4069515040761
Artikelklasse	9GZ

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele step voor snel en veilig transport van gereedschap en materialen binnen het bedrijf. Beveiligd tegen kiepen dankzij 3 wielen, Ø 200 mm, met niet-strepend TPU-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Voetplaat met antislipoppervlak voor een veilige voetpositie. Met voetrem en bel, stuurwielbevestiging met beugelslot mogelijk. Handgrepen met tweecomponenten-Haptoprene voor onovertroffen comfort - ook met natte of oliebesmeurde handen. Praktisch laadoppervlak met bamboeplaat en verwijderbare veiligheidsbeugel. Met dubbelzijdige geperforeerde wand $\square$ 9×9mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van GARANT easyFix-haken en -houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Met een lade onder het laadoppervlak.

Accessoires:

Ladeopzetstuk nr. 915660; L-BOXX®-opname nr. 915663; beugelslot nr. 085880 gr. 30.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Opmerking:

Cargo Scooter alleen voor transport binnen het bedrijf. Mag niet in het wegverkeer worden gebruikt. **Alleen gebruiken op effen industriële bodems.**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Gegevensblad

Gewicht	47 kg
Breedte	700 mm
Belastbaarheid laadvlak	50 kg
Hoogte	988 mm
Wiel-Ø	200 mm
Lengte	1510 mm
Rem	ja
Belastbaarheid	200 kg
Laadvlaklengte	592 mm
Laadvlakbreedte	697 mm
Materiaal aflegbord	Bamboe
Materiaal wiel	Niet-strepend TPU-loopvlak
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Producttype	Step