



## Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat, Bekbreedte: 135mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	362075 135
GTIN	2050001760852
Artikelklasse	32E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.
- Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.
- Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.
- Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.
- Onderste deel met langs- en dwars sleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.

#### Callout:

Verwisselbare bekken.

Snelverstelling van het spanbereik.

Vooraf instellen van de spandruk.

#### Toepassing:

Voor het trillingsvrij, betrouwbaar spannen bij hoge snij- en voedingskrachten. Snel spannen met handslinger.

#### Levering:

Inclusief 1 paar gegroefde spanbekken (achterzijde glad), handslinger.

#### Accessoires:

Verwisselbare bekken nr. 362076; 362077; 362079, draaiplaat nr. 362073.

### Technische beschrijving

Spankracht	40 kN
------------	-------

Steunhoogte G $\pm 0,02$	72,5 mm
Spanbereik b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Bekhoogte C	39,6 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	HD-machineklem
Gewicht	39 kg
Spanbereik b III	144 - 220 mm
Hoogte basisdeel c	112 mm
Spanbereik b II	69 - 147 mm
L <sub>4</sub>	461 - 679 mm
Bekbreedte	135 mm
Producttype	Machineklem

## Accessoires

Draaiplaat voor bankschroef Voor bekbreedte 135 mm	362073 135
Spanbek met langsgroeven, andere zijde glad Voor bekbreedte 135 mm	362076 135
Spanbek fijn geribbeld, andere zijde met langsgroeven Voor bekbreedte 135 mm	362077 135
Spanbek met prisma's, andere zijde met langsgroeven Voor bekbreedte 135 mm	362079 135
Draaiplaat voor bankschroef Voor bekbreedte 113 mm	362073 113