



Hogedruk-machineklem zonder draaiplaat, Bekbreedte: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	362075 160
GTIN	2050001760869
Artikelklasse	32E

Omschrijving

Uitvoering:

- Basisdeel en beweegbare bovenslede van nodulair gietijzer GGG 60, geharde en geslepen geleidebanen.
- Mechanisch-hydraulisch werkende krachtversterker met exact vooraf instelbare spankracht.
- Onderhoudsvrije en compleet ingekapselde hogedrukspindel.
- Standaard met geharde en geslepen gladde spanbekken.
- Onderste deel met langs- en dwars sleuven maakt exact en snel uitlijnen van de machineklem in lengte- en dwarsrichting mogelijk.

Callout:

Verwisselbare bekken.

Snelverstelling van het spanbereik.

Vooraf instellen van de spandruk.

Toepassing:

Voor het trillingsvrij, betrouwbaar spannen bij hoge snij- en voedingskrachten. Snel spannen met handslinger.

Levering:

Inclusief 1 paar gegroefde spanbekken (achterzijde glad), handslinger.

Accessoires:

Verwisselbare bekken nr. 362076; 362077; 362079, draaiplaat nr. 362073.

Technische beschrijving

Steunhoogte G $\pm 0,02$	83,5 mm
--------------------------	---------

Gewicht	60 kg
Spanbereik b I	0 - 104 mm
Spanbereik b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Spankracht	50 kN
Hoogte basisdeel c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	HD-machineklem
Bekbreedte	160 mm
Bekhoogte C	49,6 mm
Spanbereik b III	205 - 310 mm
Producttype	Machineklem

Accessoires

Spanbek met prisma's, andere zijde met langsgroeven Voor bekbreedte 160 mm	362079 160
Spanbek met langsgroeven, andere zijde glad Voor bekbreedte 160 mm	362076 160
Spanbek fijn geribbeld, andere zijde met langsgroeven Voor bekbreedte 160 mm	362077 160
Draaiplaat voor bankschroef Voor bekbreedte 160 mm	362073 160