

**Mitutoyo****Schuifmaten, Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412101 150
GTIN	4946368110165
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken spiegelvrij mat verchromd.

Fijne, contrastrijke afleesschaal.

Vastzetschroef aan bovenkant.

Meetvlakken fijngeslepen.

**Accessoires:**

Schroefdraadtabel nr. 412180 voor de achterkant van schuifmaat.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	150 mm
Verdeling	1/128 inch
Verdeling	1/20 mm
Beklengte	40 mm
Verpakking	Etui
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Kalibratie	A1
Lengte kruispunten	17 mm
Aflezings	0,05 mm
Norm	ISO 13385

Gewicht	143 g
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Schaal verchromd	ja
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Geleiding	Verhoogde geleidebanen
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

## Accessoires

Kunstleren etui voor nonius-schuifmaten	412500
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120