


TCMT 110204 Set van 10 stuks, Soort: HBX020

Bestelgegevens

Bestelnummer	261020 HBX020
GTIN	4045197671226
Artikelklasse	22D

Omschrijving

TCMT 110204 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Voeding f : 0,06 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,06 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,75 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBX020

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Wisselplaatindeling	neutraal