

Garant
Insteekinsert binnen links, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	270322 5,2/2
GTIN	4045197466952
Artikelklasse	211

Omschrijving
Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{max}	1 mm
Punt-midden-afstand L_3	2,5 mm
Schacht-Ø d	5 mm
Minimale Ø D_{min}	5,2 mm
Afkoppellengte L_1	15 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 15$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P

Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
CuZn	geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		