

PLANOLITH**Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering, Punthoogte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431710 150
GTIN	2050001039149
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal gietijzer met hoge dichtheid en zeer hoge slijtvastheid. Eén verstelbare center met vaste en één met axiaal beweegbare schuifbus. Schuifbusverplaatsing met hendel. Met geharde prismatische opzetstukken.

Nauwkeurigheid:

Kwaliteitsklasse 1, max. axiale afwijking $\pm 0,008$ mm.

Opmerking:

Let op: de levering is **niet franco**. Andere punthoogtes op aanvraag.

Technische beschrijving

Gewicht per paar	28 kg
Lengte per paar	360 mm
Breedte	120 mm
Maximale belastbaarheid	75 kg
Punthoogte	150 mm
Prisma's voor as- \emptyset	10 - 50 mm
Opname schuifbus	MK2

Max. axiale afwijking	±0,008 mm
Kwaliteitsklasse	1
Producttype	Stuurknuppel