

PLANOLITH**Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering, Punthoogte: 200mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 431710 200 |
| GTIN | 2050001039156 |
| Artikelklasse | 46H |

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciaal gietijzer met hoge dichtheid en zeer hoge slijtvastheid. Eén verstelbare center met vaste en één met axiaal beweegbare schuifbus. Schuifbusverplaatsing met hendel. Met geharde prismatische opzetstukken.

Nauwkeurigheid:

Kwaliteitsklasse 1, max. axiale afwijking $\pm 0,008$ mm.

Opmerking:

Let op: de levering is **niet franco**. Andere punthoogtes op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|------------|
| Opname schuifbus | MK2 |
| Prisma's voor as- \emptyset | 10 - 50 mm |
| Lengte per paar | 390 mm |
| Punthoogte | 200 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Gewicht per paar | 33 kg |
| Maximale belastbaarheid | 75 kg |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Max. axiale afwijking | ±0,008 mm |
| Kwaliteitsklasse | 1 |
| Producttype | Stuurknuppel |