

**VBMT 110304, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Spaanbreker	HQ
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien