

**VBMT 110304, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Spaanbreker	HQ
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien