

**Garant****Voordeelverpakking GARANT Uni Hero VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, 5 stuks****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG1258 7,3    |
| GTIN          | 4067263106562 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Maximale universaliteit en zuinigheid** in één gereedschap. **Robuuste gereedschapsuitvoering** en **convex-concaaf gebogen snijkantuitvoering** voor een uitstekende gereedschapsstabiliteit en optimaal spaanbreukgedrag bij een breed scala aan materialen. **Speciale spaanruimtegeometrie** en **gepolijste spaanruimten** voor een ideale spaanafvoer en maximale proceszekerheid. **Ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating** voor een effectieve vermindering van slijtage en vorming van opbouwsnijkmanten.

**Opmerking:**

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technische beschrijving**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Schacht-Ø $D_s$        | 8 mm   |
| Aantal snijkanten Z    | 2      |
| Totale lengte L        | 114 mm |
| Nominale Ø $D_c$       | 7,3 mm |
| Spaangroeflengte $L_c$ | 76 mm  |

|                                               |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tolerantie nominale Ø                         | h7                                                           |
| aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub> | 65,1 mm                                                      |
| Inhoud                                        | 5" st.                                                       |
| Coating                                       | TiAlSiN                                                      |
| Semi-standaard                                | ja                                                           |
| Snijmateriaal                                 | VHM                                                          |
| Uitvoering                                    | 8xD                                                          |
| Tophoek                                       | 140 graden                                                   |
| Schacht                                       | DIN 6535 HB met h6                                           |
| Inwendige koeling                             | ja, met 25 bar                                               |
| Verspaningsstrategie                          | HPC                                                          |
| Gekleurde ring                                | oranje                                                       |
| Producttype                                   | Spiraalboor                                                  |
| USP1                                          | GARANT Uni Hero VHM-boor<br>cilindrische schacht DIN 6535 HB |
| USP2                                          | 5 stuks                                                      |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid               | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen               | geschikt onder voorwaarden | 140 m/min      | N        |
| Aluminium<br>(kortspanend)     | geschikt                   | 150 m/min      | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt                   | 120 m/min      | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt                   | 115 m/min      | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt                   | 110 m/min      | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 80 m/min       | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 70 m/min       | P        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt                   | 65 m/min       | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt                   | 60 m/min       | M        |

|                            |                            |          |   |
|----------------------------|----------------------------|----------|---|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 35 m/min | S |
| GG(G)                      | geschikt                   | 95 m/min | K |
| Uni                        | geschikt                   |          |   |
| nat maximaal               | geschikt                   |          |   |
| nat minimaal               | geschikt                   |          |   |
| Lucht                      | geschikt onder voorwaarden |          |   |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG1258 7,3