


Garant

Voordeelverpakking GARANT Vap Tap machinetap HSS-E



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG1326 M7
GTIN	4069515046428
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Vap Tap universele tap. Proceszeker toepasbaar in een **breed scala aan materialen**. Geoptimaliseerde **hals- en groeflengte** voor **verbeterde spaanafvoer** bij **diepe** schroefdraden. Krachtig **HSS-E materiaal** met verhoogd vanadiumaandeel voor verbeterde **slijtvastheid**. **Oppervlak stoomontlaten**, vermindering van materiaaloplossingen.

Zoals nummer: 132642.

Opmerking:

Tot ≤ M16 inhoud 5 stuks per set.

Vanaf ≥ M18 inhoud 3 stuks per set.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Draadafmeting	M7
Draaddiepte	21 mm
Schroefdraad-Ø	7 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draadspoed	1 mm

Inhoud	5
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	6 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schacht-Ø D _s	7 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	80 mm
Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Serie	Vap Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	18 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	18 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P

Gegevensblad

Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	6 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	6 m/min	M
CuZn	geschikt onder voorwaarden	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG1326 M7