

Garant**VBMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7120-1, Maat: 160402****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3555 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_{p \max}$	2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 mm/min
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	261150 HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	VBMT 160402
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3555 160402