

Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 110302****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2868 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,15 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Aantal	50
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Inhoud	261364 HB7020-2
Hoofdtoepassing	P

Tolerantie	M
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2868 110302