

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 060408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2982 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoekradius	0,8 mm
Aantal	30
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Hoofdtoepassing	M
Inhoud	252064 HB7120-1
Tolerantie	M

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2982 060408